


GEBRAUCHSANLEITUNG

D



LUMO SLIM-MRI I SPOT GU10 ALL-IN
ART.-NO. 710225

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 VAC
Leistung: 4 W
Fassung: GU10

Schutzklasse:

Dimmbar:
bruck.de/service/faq/dimmer-empfehlungen



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



1. Bei allen durchzuführenden Arbeiten an den Produkten (Montage, Wartung, Reinigung) Spannungsversorgung abschalten.
2. Die Produkte sind nur für IP 20 Bereiche zugelassen.
3. Vorsicht! Produkte (auch LED) können im Betrieb heiß werden.
4. Den angegebenen Mindestabstand der Lichtquelle zu brennbaren Gegenständen beachten*
5. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen! Aktuelle Daten finden sie jederzeit unter www.bruck.de.
6. Bei eigenmächtigen Veränderungen oder unsachgemäßer Benutzung erlischt jeglicher Anspruch auf Gewährleistung.




LIEFERUMFANG
1 LEUCHTE



MONTAGE: VORBEREITUNG RICHTIG / MOUNTING: PREPARATION CORRECT / MONTAGE: PRÉPARATION CORRECTE
MONTAJE: PREPARAZIONE CORRETO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN CORRECTO




VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO




VOLLSTÄNDIG
COMPLETE
COMPLET
COMPLETO
COMPLETO



MONTAGE: VORBEREITUNG FALSCH / MOUNTING: PREPARATION WRONG / MONTAGE: PRÉPARATION INCORRECT / MONTAJE: PREPARAZIONE INCORRETO / MONTAGGIO: PREPARACIÓN INCORRECTO




UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



UNVOLLSTÄNDIG
INCOMPLETE
INCOMPLET
INCOMPLETO
INCOMPLETO



INSTRUCTION MANUAL GB



LUMO SLIM-MRI I SPOT GU10 ALL-IN

ART.-NO. 710225

TECHNICAL DATA

Voltage: 230 VAC

Power: 4 W

Lamp socket: GU10

Protection class: 

Dimmable:
bruck.de/en/service/faq/dimmer-recommendations 

 **GENERAL REMARKS ON SAFETY** 

- For all work to be carried out on the products (assembly, maintenance, repair, cleaning, etc.) switch off the power supply.
- The products are only approved for IP 20 areas.
- Caution! Products (also LED) can become hot during operation.
- Observe the specified minimum distance of the light source to flammable objects *
- We reserve the right to make changes to the products at any time! Current data can be found at www.bruck.de.
- With arbitrary changes or improper use any warranty claim expires.




DELIVERY SCOPE:

1 LUMINAIRE



MODE D'EMPLOI F



LUMO SLIM-MRI I SPOT GU10 ALL-IN

REF. 710225

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 230 VAC

Puissance: 4 W

Prise de lampe: GU10

Classe de protection: 

Gradable:
bruck.de/fr/service/faq/recommandations-de-variateurs 

 **CONSIGNES DE SECURITE GENERALES** 

- Pour tous les travaux à effectuer sur les produits (montage, entretien, réparation, nettoyage, etc.) il faut couper l'alimentation électrique.
- Les produits ne sont homologués que pour les zones IP 20.
- Attention! Les produits (également LED) peuvent devenir chauds pendant le fonctionnement.
- Respecter la distance minimale spécifiée entre la source lumineuse et les objets inflammables *
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment ! Les données actuelles peuvent être consultées à tout moment sur www.bruck.de.
- En cas de modifications arbitraires ou d'utilisation incorrecte, la garantie expire.




VOLUME DE LIVRAISON:

1 LUMINAIRE



INSTRUCCIONES DE EMPLEO E



LUMO SLIM-MRI I SPOT GU10 ALL-IN

REF. 710225

DATOS TECNICOS

Voltaje: 230 VAC

Potencia: 4 W

Enchufe de la lámpara: GU10

Clase de protección: 

Regulable:
bruck.de/en/service/faq/dimmer-recommendations 

 **INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD** 

- Para todos los trabajos a realizar en los productos (montaje, mantenimiento, reparación, limpieza, etc.) hay que desconectar la alimentación eléctrica.
- Los productos sólo están aprobados para áreas IP 20.
- Precaución! Los productos (también LED) pueden calentarse durante el funcionamiento.
- Observar la distancia mínima especificada entre la fuente de luz y los objetos inflamables *
- Nos reservamos el derecho de hacer cambios en los productos en cualquier momento! Los datos actuales se pueden encontrar en www.bruck.de.
- Con cambios arbitrarios o uso indebido caduca cualquier reclamo de garantía.




VOLUMEN DE ENTREGA:

1 LAMPARA



ISTRUZIONI PER L'USO I



LUMO SLIM-MRI I SPOT GU10 ALL-IN

COD. 710225

DATI TECNICI

Tensione: 230 VAC

Wattaggio: 4 W

Portalamпада: GU10

Tipo di protezione: 

Dimmerabile:
bruck.de/en/service/faq/dimmer-recommendations 

 **AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA** 

- Per tutti i lavori da eseguire sui prodotti (montaggio, manutenzione, riparazione, pulizia ecc.) spegnere l'alimentazione elettrica.
- I prodotti sono approvati solo per ambienti IP 20.
- Attenzione! I prodotti (anche i LED) possono riscaldarsi in funzione.
- Rispettare la distanza minima specificata della sorgente luminosa dagli oggetti che sono infiammabili *
- Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento! I dati attuali possono essere trovati in qualsiasi momento all'indirizzo www.bruck.de.
- In caso di modifiche non autorizzate o di uso improprio, tutti i diritti di garanzia scadano.



VOLUME DELLA FORNITURA:

1 LAMPADA



